

## TAJIMA

### Universalus peilis su fiksuojamu slankikliu su 3 geležtėmis, 18 mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	845055
GTIN	4975364110701
Produktų klasė	83M

#### Aprašymas

##### Modelis:

Ištumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.

Smūgiams atsparaus plastiko rankena, su 3 nulaužiamomis geležtėmis (Nr. 845010 dyd. 10), 8 dalių, **18 mm pločio**. Slankiklyje integruotas fiksavimo mechanizmas.

Peilio ilgis be geležtės: 160 mm

Geležtės ilgis: 100 mm

Geležtės plotis: 18 mm

Geležtės storis: 0,5 mm

Geležtės laužomųjų dalių skaičius: 8

#### Techninis aprašymas

Geležtės storis	0,5 mm
Geležtės plotis	18 mm
Peilio ilgis be geležtės	160 mm
Geležtės ilgis	100 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius	8
Produkto rūšis	Peiliai

#### Priedai

Surinkimo indas, mažas	845135
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius 10	845021 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“ Skaičius 10	845015 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius 50	845023 50
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“ su banguotais ašmenimis Skaičius 10	845012 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 8 vnt., 18 mm iš bimetalo Skaičius 8	845017 8
Geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm, be pažymėtų lūžio vietų „experience“ Skaičius	845016
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 50	845018 50
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius	845010
Indas naudotoms geležtėms surinkti	845130
Dėklas universaliems peiliams	845065
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „multisharp“ Skaičius	845021
Geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm, be pažymėtų lūžio vietų „experience“ Skaičius 10	845016 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 50 vnt., 18 mm „longlife“ Skaičius 50	845019 50
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „experience“ Skaičius 10	845010 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „longlife“ su banguotais ašmenimis Skaičius	845012