

Garant**Universalus peilis su 2K rankena su 3 geležtėmis, 9 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	844920
GTIN	4045197673008
Produktų klasė	81B

Aprašymas**Modelis:**

Ištumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.

Plona ir ergonomiška **2-jų komponentų rankena** užtikrina tikslų pjovimą didele jėga. Patogus laikyti **Haptoprene** apvalkalas su šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno.

Saugus darbas, nes net ir iš šlapių ar tepaluotų rankų peilis praktiškai neišslysta. Geležtė užsifiksuoja automatiškai. Su 3 nulaužiamomis geležtėmis (Nr.844910 dyd. 10), 13 dalių, **9 mm pločio**.

Peilio ilgis be geležtės: 145 mm

Geležtės ilgis: 80 mm

Geležtės plotis: 9 mm

Geležtės storis: 0,4 mm

Geležtės laužomųjų dalių skaičius: 13

Techninis aprašymas

Geležtės storis	0,4 mm
Geležtės plotis	9 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius	13
Peilio ilgis be geležtės	145 mm
Geležtės ilgis	80 mm
Produkto rūšis	Peiliai

Priedai

Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm, 30° smaigalys „experience“ Skaičius 10	844916 10
Liniuotė pjovimui Ilgis 600 mm	845360 600
Surinkimo indas, mažas	845135
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „multisharp“ Skaičius 10	844917 10
Indas naudotoms geležtėms surinkti	845130
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „multisharp“ Skaičius	844917
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „longlife“ Skaičius 10	844915 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm, 30° smaigalys „multisharp“ Skaičius 10	844918 10
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „experience“ Skaičius	844910
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „longlife“ Skaičius	844915
Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „experience“ Skaičius 10	844910 10