



Daugiafunkciai įrankiai, Tipas: OHT



Užsakymo data

Užsakymo numeris	846170 OHT
GTIN	037447031113
Produktų klasė	86E

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta JAV.

Išskirtinai tvirti, įvairiapusiški ir tikslūs įrankiai. Tiksliai apdirbtas specialaus plieno korpusas malonus laikyti.

Funkcija:

Smailios replės su spyruokle Standartinės replės su spyruokle Keičiamas, spyruoklinis kietos vielos 154CM pjoviklis Keičiamas, spyruoklinis vielos 154CM pjoviklis 420HC peilis 420HC peilis banguotais ašmenimis Pjūklėlis Diržų peilis Šampalas / šepečio adapteris su 8–32 UNC sriegiu Skardinių atidarytuvas Butelių atidarytuvas Veržliaraktis dujų balionams Kryžminis atsuktuvai Didelis atsuktuvai Vidutinis atsuktuvai Mažas atsuktuvai

A) Visos funkcijos užrakinamos.

B) Replių žiaunų fiksatorius.

C) Iš išorės prieinamos funkcijos.

D) Viena ranka valdomos funkcijos.

E) Skalė atspausta rankenoje.

Paskirtis:

Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje. Jau daug metų, norint turėti vieną ranką valdomą universalų įrankį, reikia pasirinkti vieną iš dviejų galimybių: Viena ranka galima atidaryti arba replės, ARBA geležtę. Tačiau dabar Leatherman suderino abu ir sukūrė pirmąjį universalų įrankį, kurį galima 100 % valdyti viena ranka: Leatherman OHT. Šis nepamainomas įrankis

su spyruoklinėmis replėmis ir vielos pjovikliu užtikrina, kad dažnai imant įrankį Jūsų rankos nenuvargs. Rankenoje įspausti simboliai, kurie padeda greičiau surasti įrankius. Diržų pjoviklis, atsuktuvai dujinėms talpoms, standartinių valymo kaiščių adapteriai ir dar daugiau suteikia OHT darbinio gyvūno statusą – Jūsų rankos laisvos.

Tiekimo sudėtis:

Sudėta į: Nailoninis krepšys

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų! Vokietijoje WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia lenktiniais peiliais naudotis tik profesiniais, sportiniais ar papročių puoselėjimo tikslais.

Techninis aprašymas

Funkcijų skaičius	16
visas ilgis	115 mm
Svoris	280 g
Geležties ilgis	60 mm
Įrankio medžiaga	420 nerūdijantis plienas
darbas viena ranka	taip
Produkto rūšis	Daugiafunkčiai įrankiai