



## Mikroelektronikai skirtas atsuktuvų rinkinys tekstiliniame dėkle ESD, Dalių skaičius: 21



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	669930 21
GTIN	4013288194855
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su **sukamu dangteliu, greitojo sukimo zona** efektyviam sukimui ir su **jėgos zona**. Su **greitojo keitimo griebtuvu** 4 mm Halfmoon antgalių-geležčių tvirtinimui (Nr. 669932 iki 669936) arba 4 mm HIOS antgaliams-geležtėms įstatyti. Geležtės iš aukštos kokybės įrankinio plieno. Rankena iš antistatinio plastiko, **tinka ESD**.

#### Paskirtis:

Darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje. Specialiai pritaikyta japoniškoms varžtų galvutėms.

#### Turinys:

Atsuktuvo laikiklis: 1 vnt.

Plokščios geležtės Nr. 669932: po 1 vnt. dyd. 1,5; 2,5

Geležtės Phillips varžtams Nr. 669933: po 1 vnt. dyd. 000; 00; 0

Šešiabriaunės geležtės Nr. 669934

Užmaunamo rakto geležtė: 1 vnt. dyd. 2,5

Geležtės Torx® varžtams Nr. 669935: po 1 vnt. dyd. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5

Geležtės, skirtos Torx Plus® Nr. 669936: po 1 vnt. dyd. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Geležtės, skirtos Torx Plus® IPR varžtams su kiauryme: 1 vnt. dyd. 1IPR

Microstix geležtės: po 1 vnt. dyd. m; 00; F; 0

## Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	20
Dalių skaičius	21
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Perdavos profilis	Rutulinė galvutė
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirti Microstix® varžtams
Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pasukamas dangtelis	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

## Priedai

Geležtė Phillips Halfmoon varžtams, 4 mm Kryžminių įpjovų dydis 0	669933 0
Torx Plus® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profilis 4IP	669936 4IP
Torx Plus® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profilis 2IP	669936 2IP
Geležtė Phillips Halfmoon varžtams, 4 mm Kryžminių įpjovų dydis 1	669933 1
Atsuktuvo laikiklis su greitojo keitimo griebtuvu 4 mm Halfmoon / HIOS antgaliams,ESD	669931
Torx Plus® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profilis 1IP	669936 1IP
Šešiabriaunė geležtė Halfmoon, 4 mm Šešiabriaunis 1,5 mm	669934 1,5
Šešiabriaunė geležtė Halfmoon, 4 mm Šešiabriaunis 2 mm	669934 2

Geležtė Phillips Halfmoon varžtams, 4 mm Kryžminių įpjovų dydis 00	669933 00
Torx Plus® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx Plus® profilis 3IP	669936 3IP
Torx® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx® profilis TX3	669935 TX3
Torx® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx® profilis TX2	669935 TX2
Torx® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx® profilis TX5	669935 TX5
Torx® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx® profilis TX1	669935 TX1
Torx® geležtė Halfmoon, 4 mm Torx® profilis TX4	669935 TX4
Plokščia geležtė Halfmoon, 4 mm Ašmenų plotis b 1,5 mm	669932 1,5