



Keturbriaunių 1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys 42 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630328 6
GTIN	4045197955951
Produktų klasė	62A

Aprašas

Aprašymas:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms gs_profil_6kant-einsatz M3-M8 vidiniams šešiabriauniams varžtams gs_profil_6kant M4-M10.

kryžminiams varžtams gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2-M6 varžtams su įpjova

gs_profil_schlitz M2-M4

vidiniams Torx® varžtams gs_profil_torx M2,5-M8.

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briauniai ANTGALIAI C 6,3: 4 vnt. panašūs į Nr. 675240, dyd. 3; 4; 5; 6

Sudėta į: Lakštinio plieno dėžė

ANTGALIAI, skirti Phillips C 6,3: 3 vnt. kaip Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25

T formos rankena: 1 vnt. kaip Nr. 633029

6-briaunės galvutės: 13 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Jungiamasis kotas E 6,3: 1 vnt. panašu Nr. 675020 dyd. 6,3K, skirta 1/4 colio ANTGALIAMS C 6,3

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632300 su išmetikliu

Lankstas: 1 vnt. Nr. 633520

Plokšti ANTGALIAI C 6,3: 3 vnt. kaip Nr. 675250 dyd. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

ANTGALIAI, skirti Torx® C 6,3: 7 vnt. kaip Nr. 675340 dyd. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Įstatoma rankena: 1 vnt. panašūs į Nr. 632829

Perėjimas antgaliams: 1 vnt. Nr. 676800 1/4 colio gs_profil_4kant-einsatz - gs_profil_6kant-schlüsselhilfe 1/4 colio

Jungiamasis kaištis: 1 vnt. panašus į Nr. 650005 dyd. 2 gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4" - ■ 1/4 colio

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632420 dyd. 50; 100

Pozidriv ANTGALIAI C 6,3: 3 vnt. kaip Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Ilgis: 234 mm

Plotis: 104 mm

Aukštis: 41 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4–14 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-6 mm

Techninis aprašymas

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-14 mm
Dalių skaičius	41
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Ilgis	234 mm
Plotis	104 mm
Aukštis	41 mm