



Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: 59043



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079656 59043
GTIN	616026590434
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.

Dynorbital-Spirit ekscentrinis šlifuoklis (152 mm) centriniam siurbimui. **Glotniajam šlifavimui** 2,5 mm ekscentrine eiga. **Automatinis nusiurbimas** žarna ir pridėtu dulkių maišu, taip pat yra kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 567872 dyd. 150.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąrašė Nr. 567872 dyd. 150.

Techninis aprašymas

Nusiurbimo tipas	Atskiras nusiurbimas
Darbinis triukšmas	77 dB(A)
Svoris	0,6 kg
Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm

maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus oro poreikis	396 l/min
Gamintojo pavadinimas	Dynaorbital 152mm
Kėlimas	2,5 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoqlis

Priedai

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 320	567775 320
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 800	567775 800
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 240	567775 240
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 400	567775 400
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 180	567775 180
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 120	567775 120
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 40	567775 40
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 80	567775 80
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 600	567775 600
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 60	567775 60