



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB1821



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

Tvirtas akumuliatorinis suktuvas su galingu varikliu. Su variklio stabdžiu.

Privalumai:

Elektroninė variklio apsauga.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 x 18V / 3,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	2,5 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	GSB 18V-21
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	55 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Svoris	1,5 kg
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	21 Nm
standartinis naudojimas	Medium
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 480 min ⁻¹
Variklio sandara	4 polių DC variklis
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073851 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV
Pradinis rinkinys Wireless Charging Tipas GAL1830W	073862 GAL1830W