



Vaizdo stebėjimo sistema EVOCam II, Tipas: ECO2502



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 491895 ECO2502 |
| GTIN | 2050001956828 |
| Produktų klasė | 49B |

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis Full-HD mikroskopas su puikios kokybės vaizdais tiksliam objektų padidinimui. Galimybė laisvai pasirinkti įvairaus pločio bei tikslumo objektyvus leidžia išlaikyti aiškų vaizdą netgi didinant iki 300x.

- **Puikūs Full-HD video vaizdai (1080 p / 60 fps).**
- **Didelis, optinis didinimo diapazonas nuo 30: 1 su daug didinimo galimybių (iki 300x) ir 12 gubas skaitmeninis priartinimas.**
- **Vaizdai be vargo išsaugomi pasirinktinai išoriniuose įtaisuose (USB atmintinėje) arba papildomai užsakoma programinės įrangos funkcija (Vifox). Integruota USB3 sąsaja.**
- **Aukštos kokybės optika su modernia skaitmenine technologija.**
- **Greitas, profesionalus vaizdų pateikimas patikimiems rezultatams gauti.**
- **Integruotas 8 taškų LED žiedinis šviestuvai.**
- **Įvairūs aukštos kokybės trikojų variantai užtikrina tikslumą ir stabilumą.**
- **24 colių Full-HD ekranas su HDMI įvadu.**

Daugiaašis stovas (be bazinės plokštės), fokuso modulis.

Paskirtis:

Vaizdo apžiūros sistema prekių priėmimui, gaminimui ir projektavimui. Didelis, išsamus tiesioginis vaizdas pastovaus darbo vietoms, vienu metu stebėti keliems naudotojams.

Tiekimo sudėtis:

Su spalvotu 24 colių Full-HD ekranu, USB atmintine.

Objektyvas Nr. 0,62x.

Priedai pasirinktinai:

EVO Cam II valdymo konsolė Nr. 491898, LED šviestuvai, WiFi kištukinis siūstuvai ir kiti objektyvai (0,45 × / 1,00 ×). Objektyvai (4 / 5 dioptrijų).

Bazinė plokštė Nr. 491889.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------|
| Trikojis | Trikojis stovas |
| Vienos nuotraukos skiriamoji geba maksimali | 1920×1080 px |
| Objektyvo Ø | 55 mm |
| Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali | 1920×1080 px |
| Svoris | 35 kg |
| Darbinis atstumas | 106 mm |
| Didinimas (x kartų) | 3,1 - 93 |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Video kontrolės sistema |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Bazinė plokštė rėmo stovui | 491889 |
| EVOcam II valdymo konsolė Tipas ECX155 | 491898 ECX155 |