

Bazinis stelažas su ilgosiomis lentynomis, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2000/1500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	990760 2000/1500
GTIN	4004514200341
Produktų klasė	96P

Aprašymas

Modelis:

Cinkuotas T profilio rėmas. Su lentynomis iš 19-mm storio plokštės. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Skersinius lengva įstatyti, todėl greitai sumontuojama. Maksimali **lentynos apkrova:** 400 kg. **Sekcijos apkrova:** kai aukštis 2000 mm 1200 kg, kai 2500 mm 1600 kg, kai 3000 mm 2000 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:

Bazinė lentyna: Nominalusis ilgis + 60 mm

pristatoma lentyna: Nominalusis ilgis + 6 mm

rėmo ilgis bendras: Nominalusis gylis + 37 mm

Skersinių aukštis: 65 mm

Pastaba:

- Priklausomai lentynos pločio, apatinės lentynos suskirstomos segmentais. Segmentai: 750 mm ir 1000 mm.
- Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį. Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
- Ilgosios lentynos WS 2000 tinka lentynų stelažams Nr. 990500 - 990554, prie kurių taip pat galima naudoti ir kitus matmenis bei komponentus. Mielai Jums pristatysime ir kitas galimybes. Jei susidomėsite, kreipkitės.

- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

Techninis aprašymas

Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Lentynų skaičius	3
Lentynos gylis	600 mm
Aukštis	2000 mm
Plotis	1560 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1560 mm
Lentynos medžiaga	Medžio drožlių plokštė
Lentynos plotis	1500 mm
Gylis	637 mm
Lentynos gylis	600 mm
Lentynų plotis	1500 mm
Lentynos aukštis	2000 mm
Lentynos apkrova	400 kg
maksimali lauko apkrova	1200 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	19 mm
Skersinių aukštis	65 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 600 mm
Produkto rūšis	Stelažas su ilgomis lentynomis

Priedai

Lentyna iš OSB plokštės Gylis 600 mm

990810 600