

**3M****Šalmas G3000, Spalva: BLUE**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	097815 BLUE
GTIN	4046719316687
Produktų klasė	04M

## Aprašymas

### Modelis:

Apsauginis šalmas iš UV stabilizuoto ABS plastiko. **Integruotas UV jutiklis** parodo, kada šalmas dėl didelio UV spindulių poveikio tampa trapus ir privalo būti pakeistas. Vidinės detalės su patogia terkšliniu principu reguliuojama sistema leidžia šalimą pasukti 180° ir dėvėti snapeliu ant sprando (privalumas dirbant siaurose patalpose). **Puiki ventiliacija** ties viršutine šalmo dalimi.

**Atsparus šalčiui iki -30 °C** ir saugo nuo skysto metalo pusrų (MM).

- **4 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio**
- **30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu**
- **Plastikinė prakaitą sugerianti juosta**
- **Tiesios formos**
- **Su užsukamu uždarymu**

### Paskirtis:

Gamybos pramonė, statybos pramonė, miškininkystė.

### Standartas:

DIN EN 397

### Specifikacija:

Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo pusrų (MM).

### Tinka:

Ausinės Nr. 097753; 097756

### Atsarginė dalis:

Nr. 097825 standartinė prakaito juosta. Nr. 097826 odinė prakaito juosta.

## Techninis aprašymas

Svoris	310 g
atsparumas šalčiui	iki -30 °C
Spalva	mėlyna
Atsparumas lydomo metalo dalelėms	taip
Iš vidaus ir išorės nerasoja	taip
galima pasukti 180° kampu	taip
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
UV jutiklis perspėjantis, kad reikia pakeisti	taip
dydis	53 - 62 cm
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės išlaikomos iki -30°C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skystų metalo pusrų
Šalmo pagrindo medžiaga	ABS
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

## Priedai

Šalmo adapteris P3EV	097827
Apsauginiai akiniai su laikikliu tvirtinimui prie šalmo V9C	097829
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 1	097753 1
Standartinė prakaitą sugerianti juosta HYG3	097825
Skaidraus antveidžio laikiklis P3EVPeltor™ G500 Gamintojo pavadinimas G500-GU	097872 G500-GU
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 2	097753 2
Apsauginės ausinės Tipas HELMET	097795 HELMET
Odinė prakaitą sugerianti galvos juosta HYG4	097826

Smakro dirželis GH4 Tvirtinimas 3P

097833 3P

Apsauginės ausinėsPeltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 3

097753 3