

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su veržtuvu, Žiaunų plotis: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967395 100
GTIN	2050002047839
Produktų klasė	93Q

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas veržliaraktis su kniedytais sandarinimo žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguliuojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.

Veržtuvas, skirtas 10 – 60 mm storio stalviršiui.

Paskirtis:

Tvirtinti prie darbatalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Svoris	5 kg
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį

Fiksavimo zona	10 - 60 mm
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	3/8 – 1 in
Žiaunų plotis	100 mm
Serija	Heuer Front
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm	967711 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967723 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967724 100
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm	967726 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967729 100
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm	967722 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm	967721 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm	967728 100
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967727 100
Veržtuvas atskirai Spaustuvui „Heuer-Front“ dyd. 100	967400 100