

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967360 160
GTIN	2050002047709
Produktų klasė	93Q

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas sraigtinis raktas su kniedytai apsauginiais žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė **rifliuota**, kita pusė **glotni**. Sukamos ir keičiamos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Užveržimo tarpas	225 mm

Užspaudimo gylis	100 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	27 kg
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	27 - 100 mm
Žiaunų plotis	160 mm
Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 160 mm	967724 160
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 160 mm	967722 160
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta „Heuer Front“ Žiaunų plotis 160 mm	967405 160
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 160/180	967390 160/180
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 160 mm	967723 160
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 160/180	967540 160/180
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 160 mm	967711 160