


**HOLEX****Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114000 – papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-10,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115020 1-10,5
GTIN	4045197024121
Produktų klasė	12B

**Aprašymas****Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338. **Papildomai su tarpiniais dydžiais** srieginėms kiauрымėms Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

**Techninis aprašymas**

Gręžimo diapazonas	1 - 10,5 mm
Grąžtų skaičius	24
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Kiauрымės Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS

Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

## Priedai

Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraliniai grąžtai HSSvalcuoti N Ø DC h8 9 mm	114000 9