

**Garant****6-briaunių atsuktuvų galvūčių rinkinys, 1/2 colio kvadratas 12 vnt., Tipas: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637702 6
GTIN	4062406061425
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

**Paskirtis:**

Vidiniams šešibriauniams varžtams su sriegiu M5 – M24.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 641029 130; 255

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025

Laikoma: ABS plastiko dėžė

**Techninis aprašymas**

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-17 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas

Dalių skaičius	12
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	357 mm
Plotis	176 mm
Aukštis	52 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6×14
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 17 mm	643229 17
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
Sisteminė dėžė Tipas 3B	630305 3B
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 637702	630304 637702
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
Perjungiamas 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643229 7