


**Garant**
**Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 32 vnt., Tipas: 6**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	639062 6
GTIN	4062406061395
Produktų klasė	61A

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

**Paskirtis:**

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M22 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M5 – M14.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

6-briaunės galvutės: Po 18 vnt. Nr. 642229 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 17; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: 8 vnt. Nr. 643629 dyd. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250

po 1 6-briaunę galvutę: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

**Pastaba:**

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2×6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).

## Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-34 mm
Dalių skaičius	32
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642229 8
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642229 30
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642229 21
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642229 15
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642229 32
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
Sisteminė dėžė Tipas 4-1	630310 4-1
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642229 22
Perjungiamas 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642229 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642229 24

1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX30	643629 TX30
easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm Plotis x gylis G / tipas 2X3/1	951251 2X3/1
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 639062	630304 639062
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642229 12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642229 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642229 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642229 19
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX60	643629 TX60
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642229 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 34 mm	642229 34
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX25	643629 TX25
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642229 17
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX40	643629 TX40
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX55	643629 TX55
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX27	643629 TX27
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642229 11
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX45	643629 TX45
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642229 27
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642229 16

1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx®  
profilis TX50

---

643629 TX50