

**Garant****Dėžutė be priekinės sienelės, tamsiai pilka, Tipas: AC2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	963301 AC2
GTIN	4045197681959
Produktų klasė	91F

**Aprašymas****Modelis:**

Dėžutės be priekinės sienelės su ergonomiška rankena (labai patogios). Dėl permatomo stiklo galima naudoti ir kaip sandėliavimo dėžę. Vidinės pusės lygiai poliruotos, todėl lengva išimti ir valyti. Galima užrašyti ant priekyje esančių etikečių ir kortelių (mokėjimo kortelės dydžio 85,6 × 54 mm) gale. Atviras dėtuves galima krauti vieną ant kitos.

**Privalumai:****GARANT dėžės be priekinės sienelės ir jų privalumai:**

- **Tvirtos ir stabilios, nes pagamintos iš smūgiams atsparaus polipropileno.**
- **Leistinos didelės apkrovos, nes sustiprintas dugnas ir šoninės sienelės.**
- **Galima krauti vieną ant kitos.**
- **Tvirtai laikosi ir lengvai valomos, aukštos kokybės paviršius ir lygi vidinė pusė.**
- **Galima naudoti labai universaliai.**

**Tinka:**

Dėžučių laikikliai Nr. 916535, 920240, tvirtinimo plokštėms Nr. 957060 dyd. S sisteminėse spintose ir spintoms su lentynomis / pakabinamoms spintoms Nr. 954600 - 954670 ir Nr. 954701 iki 954722. Be to, panaudojus dėžių laikiklį Nr. 963050 galima ant perforuotų sienelių atskirai pakabinti atviras dėtuves Nr. 963301 dyd. AA1 ir AB1.

**Pastaba:**

Tvirtinimui ant perforuotų sienelių reikalingi Easyfix universalūs dėžių laikikliai Nr. 955810 dyd. 100. Tinka dydžiams AA1, AB1 ir AC1.

Tik AA1, AB1 ir AC1 dydžiai tinka tiesioginiam montavimui ant Multifix tvirtinimo bėgių.

## Techninis aprašymas

Gylis	398 mm
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui	taip
Tipas	AC2
Fiksavimas stačiuose	ne
Galima užrašyti	per užrašo juosteles
paruošta EAN kodui kitoje pusėje	taip
Plotis	130 mm
Aukštis	165 mm
sudedamos viena ant kitos	taip
paruošta langeliui	taip
paruošta vieta dangčiui	ne
Spalva	antracitinė
Medžiaga	Polipropilenas
Produkto pavadinimo požymis	tamsiai pilka
Spalva	tamsiai pilka
Produkto rūšis	Dėžutė be priekinės sienelės