

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis:
1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

940091 1000

GTIN

4062406068165

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu.**Durys antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.****Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris

56 kg

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Rankenos padėtis	apačioje
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Plotis	1000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis G	20
Plotis G	40
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms su varstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11