

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940887 2000
GTIN	4062406071271
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis	1500 mm

Rankenos padėtis	viduryje
Svoris	130 kg
Plotis G	60
Naud. aukštis	1845 mm
Gylis	500 mm
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Aukštis	2000 mm
Gylis G	20
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
	940514 2000

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis
2000 mm

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940550 30

Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių
aukštis 200 mm

940651 200

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940552 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių
aukštis 125 mm

940651 125