

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940887 1500
GTIN	4062406071264
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Gylis	500 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis G	60

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	105 kg
Aukštis	1500 mm
Naud. aukštis	1345 mm
Gylis G	20
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis	1500 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių
aukštis 100 mm

940651 100

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940590 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių
aukštis 300 mm

940651 300