

Garant GRIDLINE

Erdvi bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941047 2000
GTIN	4062406071578
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	8
Gylis	700 mm
ComfortClose	ne

Gylis G	28
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1500 mm
Rankenos padėtis	viduryje
Aukštis	2000 mm
Naud. aukštis	1863 mm
Svoris	239 kg
Plotis G	60
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940514 2000
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942580 125
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100
	942550 30

Pasviroji lentyna, skirta Form Kai spintos / skyriaus plotis G
30

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis
durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

942580 300

Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G
30

942530 30

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis
durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

942580 75

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis
durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm

942580 200

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis
durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm

942580 150