

Garant GRIDLINE

**Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942347 2000
GTIN	4062406072551
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 28G.

**Pastiprintos šoninės sienos** lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	2000 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Gylis	700 mm

Plotis G	60
Lentynų skaičius	10
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1500 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Gylis G	28
ComfortClose	ne
Svoris	163 kg
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

## Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942580 300
Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942610 30
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942580 125
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940514 2000
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942580 150

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942580 75
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942580 200