

Garant GRIDLINE

**Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942365 2000
GTIN	4062406072575
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 28G.

**Pastiprintos šoninės sienos** lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Gylis G	28

Naud. aukštis	1845 mm
Plotis G	80
Gylis	700 mm
Aukštis	2000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Svoris	312 kg
Rankenos padėtis	viršuje
Lentynų skaičius	10
Plotis	2000 mm
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

## Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942583 100
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942583 200
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942583 125
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942583 150

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942583 75
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940515 2000
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942583 300
Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942610 40