

Garant GRIDLINE

Erdvi / sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942701 2000
GTIN	4062406072612
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 30 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×24G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	1845 mm
Plotis G	30
Gylis	700 mm

Plotis	750 mm
Svoris	107 kg
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Aukštis	2000 mm
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viduryje
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Pasviroji lentyna, skirta Form Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942550 30
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942570 100
Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942530 30
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su varstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942570 125

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942570 200
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942570 300
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942570 150
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942570 75
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940510 2000
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11