

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis su stiklu, Aukštis:
1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

942723 1000

GTIN

4062406072667

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 40 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×24G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis

700 mm

Plotis

1000 mm

Elektronine užraktų sistema - galima keisti

taip

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Rankenos padėtis	viršuje
ComfortClose	ne
Plotis G	40
Svoris	70 kg
Aukštis	1000 mm
Naud. aukštis	845 mm
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Važiuklės modifikavimo rinkinys Tinka korpuso gyliui G 28	958480 28
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942573 125
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40

Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942573 200
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942573 100
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942573 75
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942573 150
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942573 300
Pasviroji lentyna, skirtaForm Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250