

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto,
Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942765 1000
GTIN	4062406072728
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Nejrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Rankenos padėtis	viršuje
Gylis G	28
Plotis G	80
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1000 mm
Plotis	2000 mm

Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	863 mm
Svoris	138 kg
ComfortClose	ne
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942583 100
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942583 75
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942583 300
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942583 125
Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942583 200
	942583 150

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 150 mm

Pasviroji lentyna, skirta Form Kai spintos / skyriaus plotis G 40

942550 40

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm

940515 1000/1250