

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942747 2000
GTIN	4062406072711
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×20G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

**Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Plotis	1500 mm
Svoris	198 kg

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	28
Plotis G	60
Gylis	700 mm
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viduryje
Naud. aukštis	1863 mm
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Aukštis	2000 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942580 300
Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942530 30
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942580 150
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942580 125
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100
	942580 200

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm

Pasviroji lentyna, skirta Kai spintos / skyriaus plotis G 30

942550 30

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

942580 75

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm

940514 2000

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21