

uvex**Šalmas uvex pheos B-WR, Spalva: YELLOW**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	097811 YELLOW
GTIN	4031101510262
Produktų klasė	04U

Aprašymas

Modelis:

Lengvas šalmo pagrindas iš HDPE (didelio tankumo polietileno) su **trimis reguliuojamomis ventiliacijos angoms** yra labai patogus. **Papildomas lizdas priekyje** suteikia galimybę tvirtinti lempą ant kaktos. **Atsparus šalčiui iki -30 °C** ir saugo nuo skysto metalo pusrų (MM).

- **6 taškų diržo juosta**
- **30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu**
- **Dirbtinės odos prakaitą sugerianti juostelė**
- **Tiesios formos**
- **Su užsukamu uždarymu**

Paskirtis:

Gamybos pramonė, statybos pramonė, montavimas.

Standartas:

DIN EN 397

Specifikacija:

Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo pusrų (MM).

Atsarginė dalis:

Nr. 097820 dirbtinės odos juosta.

Šalmo ypatybės: Apsauga nuo skystų metalo pusrų

Šalmo pagrindo medžiaga: HDPE

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 52 - 61 cm

Svoris: 406 g

Techninis aprašymas

6 taškų tekstilinė pakaba	taip
Spaustukai montuojamų detalių tvirtinimui	taip
Spalva	geltona
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
atsparumas šalčiui	iki -30 °C
Svoris	406 g
galima pritvirtinti prožektorių ant kaktos	taip
dydis	52 - 61 cm
Šalmo ypatybės	Apsaugines savybes išlaiko iki -30°C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skystų metalo pusrų
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Dirbtinės odos galvos juosta uvex pheos / airwing	097820
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 1	097753 1
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X1	097756 X1
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 2	097753 2
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X4	097756 X4
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X2	097756 X2
	097753 3

Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas
3

Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas
X5

097756 X5

Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas
X3

097756 X3

Apsauginės ausinės Tipas HELMET

097795 HELMET