



Spiestang-klawwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en vaste getrapte bekken, DIN 702-3, Type: 200/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	313135 200/5
GTIN	2050001928818
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
- Lange levensduur en extreem hoge precisie.
- Modulair beschermbussysteem.
- Zeer korte insteltijden.
- Klawwplaatlichaam inzetgehard tot Ø 315 mm.
- Grote doorlopende boring (maat E!).
- Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
- Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.
- Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
- Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-Ø.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.

Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Kleurcode voor accessoires: Schunk spiestang-klawwplaat en bekken

Spanbereik met harde opzetbekken buiten: 8 - 208 mm

Spanbereik met harde opzetbekken binnen: 72 - 224 mm

Spanslag per bek S: 7 mm

Buiten-Ø A: 206 mm

Doorlaat E: 52 mm

Centreerconus-Ø B: 82,575 mm

Technische beschrijving

Maximaal toerental	4800 min ⁻¹
Centreerconus-Ø B	82,575 mm
Opname korte conus	5
Grootte van de tapeinden	M10
Spanslag per bek S	7 mm
Doorlaat E	52 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	8 - 208 mm
Aantal tapeinden	4
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	72 - 224 mm
Buiten-Ø A	206 mm
Type	200
Gewicht	18,6 kg
Sleutel binnenzeskant K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang-klawwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklawwplaat

Accessoires

Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 200	313200 200
Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 200	313207 200
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200	313250 200
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 200	313205 200
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200	313210 200