



Slim elektriko atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova ir Classic varžtams izoliuoti, Atsuktuvų skaičius: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	663013 4
GTIN	7610733273836
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos šios medžiagos struktūros rankena neslysta net ir iš šlapių, tepaluotų rankų.

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartiniams varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Mažesnio Ø geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės Ø = izoliacijos Ø priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 663003: dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	4
Serija	Classic VDE

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

Slim elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 5,5 mm	663003 5,5
Slim elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 4 mm	663003 4
Slim elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 6,5 mm	663003 6,5
Slim elektriko atsuktuvus varžtams su įpjova ir Classic varžtamsizoliuotas Ašmenų plotis b 3,5 mm	663003 3,5