

**Garant****Medžiagų vežimėlis, Aukštis: 1300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918590 1300
GTIN	4062406057244
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

**Rėmai** ir **viršus** iš 4-briaunio plieninio vamzdžio, apačia iš lakštinio plieno. Įpjovos rėmo priekyje ir gale (kas 50 mm) 1000 mm dydžio lentynoms, universaliems bėgeliams ir pan. pakabinti.

**Srieginės įvorės** rėmo vidinėje pusėje perforuotoms sienelėms pakabinti. 4 nulenkiama ratukai (2 iš jų su fiksoviais, Ø **125 mm**) žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulė su ratukais ir didelė stumiamoji rankena su Haptoprene® apvalkalu užtikrina saugų darbą.

**Paskirtis:**

Galima kabinti lentynas, dėžučių ir brėžinių laikiklius, Multifix bėgelius, laikiklius ir perforuotas sieneles, kurių dydis 1000.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	970 mm
Ratuko Ø	125 mm
Plotis	1100 mm

Svoris	32 kg
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukštis	1300 mm
Gylis	700 mm
Ratukų medžiaga	Žymių nepaliekanti poliuretano danga
Tinklelis kabinimui	50 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
maksimali keliamoji galia	200 kg
Plotis be rankenos	1000 mm
Naudingas plotis	920 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Medžiagų vežimėlis

## Priedai

Papildomi kabliai Darbinės dalies ilgis 150 mm	918604 150
Stumiamoji rankena Spalva BLACK	920135 BLACK
Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės Ilgis mm / tipas 1000/AB1	928230 1000/AB1
Perforuota sienelėdvipusė Tinka modeliui 1000	928071 1000
Perforuota sienelėvienpusė Tinka modeliui 1000	928070 1000
Lentyna iš lakštinio plieno300 mm gylio Tinka modeliui 1000	928131 1000
Lentyna, 610 mm gylio Tinka naudingajam pločiui 920 mm	918592 920
Traversa Tinka naudingajam pločiui 920 mm	918603 920
Brėžinių laikiklissu magnetais Tinka modeliui 1000	928211 1000
Stiklas Tinka modeliui 1000	928091 1000

Multifix Tinka modeliui 1000	928201 1000
Stumiamoji rankena Spalva BLUE	920135 BLUE
Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės Ilgis mm / tipas 1000/AA1	928230 1000/AA1
Langelis Tinka modeliui 1000	928090 1000
Lentyna su plieniniais rėmeliais Tinka modeliui 1000	928145 1000
Papildomi kabliai Darbinės dalies ilgis 75 mm	918604 75