


HOLEX**Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114000 – papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Vidinis aušinimas: ne

Kotas: Cilindrinis kotas

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gręžimo diapazonas: 1 - 13 mm

Grąžtų skaičius: 25

Grąžtai, kiekvienas didėjantis: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Gręžimo diapazonas	1 - 13 mm
Grąžtų skaičius	25
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Priedai

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 12 mm	114000 12

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N Ø DC h8 7 mm	114000 7