

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940885 1500
GTIN	4062406071196
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 20G. Tinkami stalčiai: 26×14G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1500 mm
Gylis	500 mm
Plotis G	60
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta

ComfortClose	ne
Naud. aukštis	1345 mm
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1500 mm
Svoris	105 kg
Gylis G	20
Rankenos padėtis	viršuje
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
	940651 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

940651 300

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

940651 75