

**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 83-05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083313 83-05
GTIN	8029822148051
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Zeer sterk, voor passieve materialen zoals hooggelegeerde CrNi-staalsoorten, ook bruikbaar als schroefdraadafdichting en verbindingsmiddel.

Opmerking:

De schroefdraad het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	25 - 35 Nm
Fabrikantnummer	83-05

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Voor draadafmeting M tot	M25
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
Opslagtemperatuur	20 °C
Vorm	vloeibaar
maximale spleetmaat	0,2 mm
Inhoud	50 ml
Chemische basis	Dimethacrylate
Eigenschap	thixotroop
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Vlampunt	100 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 200 °C
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Kleur	groen
geschikt voor materiaal	metaal
Volledig uitgehard na	2 - 3 h
Handvastheid na	2 - 5 min
Dynamische viscositeit	500 - 1000 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7063

083392 7063

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt
voor flacongrootte 50 ml

083344 50

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7061

083391 7061
