

Garant GRIDLINE

**Erdvi bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941045 1000
GTIN	4062406071547
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1000 mm
ComfortClose	ne
Gylis	700 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Svoris	135 kg
Naud. aukštis	863 mm
Plotis G	60
Lentynų skaičius	2
Rankenos padėtis	viršuje
Gylis G	28
Plotis	1500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942550 30
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942580 300
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942580 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942530 30
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942580 200

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942580 75
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942580 125