


Garant GRIDLINE

**Erdvi uždedama spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941057 1000
GTIN	4062406071592
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis	1500 mm
Plotis G	60
Naud. aukštis	863 mm
Lentynų skaičius	2

ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Svoris	135 kg
Gylis	700 mm
Gylis G	28
Rankenos padėtis	apačioje
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Ant viršaus uždedama spintelė
Produkto rūšis	Erdvi spinta

## Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100
Pasviroji lentyna, skirtaForm Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942550 30
Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942530 30
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942580 200
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942580 125
	942580 75

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

942580 300

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm

942580 150

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21