

Garant GRIDLINE

Erdvi bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941065 2000
GTIN	4062406071615
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis G	28
Aukštis	2000 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Lentynų skaičius	8
Plotis G	80
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	266 kg
Gylis	700 mm
Plotis	2000 mm
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viduryje
Naud. aukštis	1863 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942583 75
Pasviroji lentyna, skirtaForm Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942583 200
Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942583 125
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942583 150
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942583 100
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940515 2000
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942583 300