

Garant GRIDLINE

Erdvi bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	941067 2000
GTIN	4062406071639
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 28G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942583 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	266 kg
ComfortClose	ne
Aukštis	2000 mm

Gylis	700 mm
Gylis G	28
Naud. aukštis	1863 mm
Lentynų skaičius	8
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis G	80
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viduryje
Plotis	2000 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942583 100
Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942530 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940515 2000
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942583 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21

Pasviroji lentyna, skirta Form Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942550 40
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942583 150
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	942583 300
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942583 200
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942583 75