



Schroefborging, 250 ml, Artikelomschrijving producent: 83-05



Bestelgegevens

Bestelnummer	083314 83-05
GTIN	8029822148082
Artikelklasse	08G

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Zeer sterk, voor passieve materialen zoals hooggelegeerde CrNi-staalsoorten, ook bruikbaar als schroefdraadafdichting en verbindingsmiddel.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	25 - 35 Nm
Voor draadafmeting M tot	M25

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Fabrikantnummer	83-05
Kleur	groen
Eigenschap	thixotroop
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Eigenschap	afdichtend
Inhoud	250 ml
Chemische basis	Dimethacrylate
Vlampunt	100 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 200 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
Opslagtemperatuur	20 °C
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
geschikt voor materiaal	metaal
maximale spleetmaat	0,2 mm
Vorm	vloeibaar
Volledig uitgehard na	2 - 3 h
Handvastheid na	2 - 5 min
Dynamische viscositeit	500 - 1000 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	250 ml
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7061

083391 7061

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt
voor flacongrootte 50 ml

083344 50

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7063

083392 7063
