

Garant GRIDLINE

Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942345 1000
GTIN	4062406072520
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 28G.

Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.****Pastaba:**

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Lentynų skaičius	4
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg

Plotis G	60
Gylis G	28
Aukštis	1000 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis	1500 mm
Svoris	88 kg
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	845 mm
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942580 125
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942580 300
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942580 150
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942580 200
	940514 1000/1250

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis
1000/1250 mm

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F

940559 F

Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 30

942610 30

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis
durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

942580 75