



## Schroefborging, 250 ml, Artikelomschrijving producent: 83-54



### Bestelgegevens

Bestelnummer	083314 83-54
GTIN	8029822074084
Artikelklasse	08G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

#### Toepassing:

**Weinig sterk** – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

**Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

**Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Zeer sterk, voor langdurige schroefdraadverbindingen, temperatuurbereik tot 200 °C.

#### Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

### Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Voor draadafmeting M tot	M20
Fabrikantnummer	83-54

Minimaal losbreekmoment	25 - 35 Nm
Vorm	vloeibaar
maximale spleetmaat	0,15 mm
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
Chemische basis	Dimethacrylate
Vlampunt	100 °C
Kleur	groen
Opslagtemperatuur	20 °C
Inhoud	250 ml
geschikt voor materiaal	metaal
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 200 °C
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	thixotroop
Volledig uitgehard na	2 - 3 h
Handvastheid na	10 - 20 min
Dynamische viscositeit	450 - 650 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	250 ml
Producttype	Schroefborging

## Accessoires

083344 50

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt  
voor flacongrootte 50 ml

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7063

083392 7063

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7061

083391 7061