

Garant GRIDLINE

Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942345 2000
GTIN	4062406072537
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 28G.

Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Rankenos padėtis	viršuje
ComfortClose	ne

Lentynų skaičius	10
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	700 mm
Aukštis	2000 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Plotis	1500 mm
Gylis G	28
Svoris	163 kg
Plotis G	60
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942580 150
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942580 75
Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942610 30
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942580 125
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942580 200
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940514 2000
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942580 300