

Garant GRIDLINE

**Sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942365 1000
GTIN	4062406072568
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 28G.

**Pastiprintos šoninės sienos** lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.****Pastaba:**

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis G	80
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viršuje
Aukštis	1000 mm

Gylis G	28
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg
Lentynų skaičius	4
Plotis	2000 mm
Svoris	173 kg
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	845 mm
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

## Priedai

Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 40	942610 40
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	942583 125
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	942583 100
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	942583 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	942583 200
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	942583 150

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis  
1000/1250 mm

940515 1000/1250

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis  
durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 300 mm

942583 300