

Garant GRIDLINE

Erdvi / sunkių daiktų spinta su varstomomis durimis su stiklu, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

942703 1000

GTIN

4062406072629

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 30 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×24G (prašome užsakyti atskirai).

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis

Varstomos durys su stiklu

Plotis

750 mm

Naud. aukštis

845 mm

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
ComfortClose	ne
Gylis G	28
Svoris	62 kg
Gylis	700 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis G	30
Aukštis	1000 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942530 30
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942570 200
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942570 300
Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942550 30

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942570 100
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942570 125
Važiuoklės modifikavimo rinkinys Tinka korpuso gyliui G 28	958480 28
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942570 150
Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942570 75
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940510 1000/1250