

Garant GRIDLINE

**Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto,
Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942745 1000
GTIN	4062406072681
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×20G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis G	60
Gylis	700 mm
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Plotis	1500 mm
Rankenos padėtis	viršuje

Naud. aukštis	863 mm
Svoris	119 kg
Aukštis	1000 mm
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942580 200
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942580 300
Lentynos su laikikliais100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942530 30
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942580 150
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942580 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942550 30
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	942580 125