


Garant GRIDLINE

Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942747 1000
GTIN	4062406072704
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 60 × 28G. Tinkami stalčiai: 26×20G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvims ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530 – 942610 ir 95-ajame skyriuje.

Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis G	60
ComfortClose	ne
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Naud. aukštis	863 mm
Rankenos padėtis	viršuje

Aukštis	1000 mm
Gylis	700 mm
Svoris	119 kg
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1500 mm
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Erdvi spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	942580 75
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	942580 300
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	942580 200
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	942580 100
Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	942580 150
	940514 1000/1250

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis
1000/1250 mm

Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis
durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm

942580 125

Lentynos su laikikliais 100 kg Kai spintos / skyriaus plotis G
30

942530 30

Pasviroji lentyna, skirta eForm Kai spintos / skyriaus plotis G
30

942550 30