

**Garant****Duikfrees 90°, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/4mm**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 211851 32/4   |
| GTIN          | 4045197715111 |
| Artikelklasse | 210           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing. Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ø D <sub>1</sub> h6                    | 17 mm                |
| Ø D <sub>2</sub>                       | 28,7 mm              |
| Wisselplaatschroevenset                | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Snijkant-Ø D <sub>c</sub>              | 32 mm                |
| Opnamedraad M                          | M16                  |
| geschikte wisselplaat                  | VDGT 11T2..          |
| Totale lengte L <sub>totaal</sub>      | 42 mm                |
| Aantal snijkanten Z                    | 4                    |
| Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub> | 28,4 mm              |

|   |                  |
|---|------------------|
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 62 mm            |
| Helicoïdaal frezen $a_p$                  | 3,5 mm           |
| Rampinghoek $\alpha_{\max}$               | 3,02 graden      |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 62 mm            |
| $\varnothing D_3$                         | 30 mm            |
| Schachtuitvoering                         | met schroefdraad |
| Instelhoek $\kappa$                       | 90 graden        |
| Freestoepping                             | Ramping          |
| Freestoepping                             | Circulair frezen |
| Inwendige koeling                         | ja               |
| Verspaningsstrategie                      | MTC              |
| Gereedschapswissel                        | PowerCard        |
| Producttype                               | Duikfrees        |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Wisselplaatschroevenset 10-delig  | 219801     |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm | 211750 0,9 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP       | 674252 7IP |