

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 40B



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 081108 40B |
| GTIN | 4003644001392 |
| Artikelklasse | 08B |

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Grote en hoogwaardige HEDI® volledig kunststof kabelhaspel met een trommeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Groeven voor waterafvoer.**
- **Inklapbare draaihendel voor individuele bediening rechts en links tijdens het oprollen en afrollen.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**
- **Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**
- **Innovatief design met een groot aantal ergonomie- en veiligheidsfeatures.**
- **Niet-geleidende, volledig kunststof constructie.**
- **Geschikt voor extreme toepassingsgebieden en -omgevingen.**
- **7° helling van de haspel voor verbeterde waterafvoer.**
- **3 jaar fabrieksgarantie.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Materiaal kabel | Pantserkabel |
| Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16 A) W |
| slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI |
| Kabelklasse | H07BQ-F |
| IP-klasse | IP 54 |
| Kabelopbouw | 3G1,5 |
| Kabellengte | 40 m |
| Aantal contactdozen | 4 |
| Materiaal behuizing | Volledig kunststof |
| Nominale spanning | 250 V |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Diagnosesysteem aanwezig | ja |
| Producttype | Kabelhaspel |