

Garant**Mediarail met 4 contactdozen 250V + Aan/Uit, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 928444 1000 |
| GTIN | 4062406116248 |
| Artikelklasse | 91P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Uitgerust met 2 modules nr. 928470 maat DE250V/2, één module nr. 928470 maat ON/OFF1 en aan/uit-schakelaar voor verlichtingsunit.

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd. Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.

Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):

1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

Omschrijving:**Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**
 - 3 × 1,5 mm² bij wisselstroom (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**
- **Beschermklasse IP 20.**

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, hoekstaanders nr. 928030. Montage door **inhangen**.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|--|
| Gewicht | 6 kg |
| Inbouwhoogte | 160 mm |
| Breedte | 920 mm |
| geschikt voor type | 1000 |
| Verdeelunit | 8E |
| Diepteverstelbereik | 60 mm |
| Nominale spanning | 250 V |
| Aan/uit-schakelaar | ja |
| Aantal contactdozen type F | 4 |
| Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem |
| Contactdoos type | F |
| Stroomsoort | AC |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Energiemodule |

Accessoires

| | |
|--|-----------------|
| Module voor energie en media Moduletype ON/OFF1 | 928470 ON/OFF1 |
| Module voor energie en media Moduletype DE250V/2 | 928470 DE250V/2 |
| Module voor energie en media Moduletype 0/2 | 928470 0/2 |
| Module voor energie en media Moduletype 0/1 | 928470 0/1 |
| Mediamodule voor staander Moduletype CUT/OUT | 928460 CUT/OUT |
| Verdeelblok Aantal polen / Aantal uitgangen 3/5 | 928492 3/5 |
| Verlengkabel Wieland-insteeksysteem Type 3 | 923424 3 |