



## Spiestang-klawwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en basis- en harde opzetbekken, DIN 702-3, Type: 200/6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313137 200/6
GTIN	2050001928894
Artikelklasse	33U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.**
- **Lange levensduur en extreem hoge precisie.**
- **Modulair beschermbusstelsel.**
- **Zeer korte insteltijden.**
- **Klawwplaatlichaam inzetgehard tot  $\varnothing$  315 mm.**
- **Grote doorlopende boring (maat E!).**
- **Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.**
- **Basisbekkencompatibel met de klawwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.**
- **Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.**
- **Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- $\varnothing$ .**

#### Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

**Levering:**

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.  
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

**Accessoires:**

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 313200 – 313350.

## Technische beschrijving

Doorlaat E	52 mm
Aantal tapeinden	4
Gewicht	18,6 kg
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	72 - 224 mm
Buiten-Ø A	206 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	8 - 208 mm
Centreerconus-Ø B	106,39 mm
Maximaal toerental	4800 min <sup>-1</sup>
Spanslag per bek S	7 mm
Type	200
Grootte van de tapeinden	M12
Opname korte conus	6
Sleutel binnenzeskant K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

## Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 200	313250 200
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 200	313205 200

Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 200	313207 200
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200	313210 200
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 200	313200 200