

**Schroevendraaier-assortiment, Aantal gereedschappen: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953201 11
GTIN	4062406093792
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Levering:**

Hardschuim-interieur leeg nr. 952001 maat 953201: 1 st.

GARANT set haakse stiftsleutels voor Torx® nr. 625025 maat 13: 1 st.

GARANT set sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627132 maat 9: 1 st.

GARANT schroevendraaier nr. 660030 maat 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.

GARANT schroevendraaier voor Phillips nr. 667690 maat 00; 0; 1; 2: Resp. 1 st.

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30 mm

Vullingsgraad van een lade in G: 8×24

Breedte: 200 mm

Diepte: 600 mm

Breedte in G: 8

Diepte in G: 24

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Breedte in G	8
Diepte	600 mm
Diepte in G	24
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×24

Accessoires

Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Bladbreedte b 4 mm	660030 4
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Bladbreedte b 2 mm	660030 2
Set haakse stiftsleutels voor Torx®, met MagicSpring®-klemfunctie Aantal stiftsleutels 13	625025 13
Hardschuim-interieur voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953201	952001 953201
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Kruiskopmaat 0	667690 0
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660030 3,5
Set sleutels voor binnenzeskantbouten met klemkogel, verchromd Aantal sleutels 9	627129 9
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Kruiskopmaat 00	667690 00
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660030 5,5
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat Bladbreedte b 2,5 mm	660030 2,5